

DATABLAD-FDV

DOKUMENTASJON

Modell: PE6HR-A



Bruksområde

Din nye brannsløkker inneholder et ABC-pulver som er velegnet til slokking av branner i en rekke materialer som tre, papir, fiberstoffer, brannfarlige væsker og kjemikalier. Brannsløkkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt. Ved slokking av branner i elektriske anlegg skal man sørge for en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter.

Typiske bruksområder: Industri, offentlig virksomhet, verksteder, landbruk, shipping, offshore, transport, kjøretøy, fritidsbåt, bolig og ellers der hvor høy ytelse er avgjørende. Pulverapparat er førstevalget i boliger.

Slik fungerer pulver som slökkemiddel

ABC-pulveret slukker brannen ved å hindre kjemiske kjedereaksjoner som denne er avhengig av. Pulveret bidrar også til å kjøle brannen. Ved branner i treverk, papir og fiberstoffer er det viktig å foreta etterslokking med vann for å hindre gjenoppblussing av brannen.

Plassering

Slokkeren leveres med en festeordning for montering på veggen, og kan oppbevares i miljøer fra -30 °C til +60 °C. Om slokkeren skal stå utendørs eller i et forurenset miljø, bør den plasseres i et spesialskap for brannslukningsapparater. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av brannsløkkeren er brukerens ansvar, for eksempel at slangen er hel og funksjonell. Vedlikehold av brannsløkkeren skal utføres i henhold til NS 3910 og Housegard serviceinstruksjoner.

I private boliger skal autorisert kontroll gjennomføres hvert 5. år, full service hvert 10. år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.



TEKNISKE DATA

Brannklasse: ABC
Effektivitetsklasse: 55A 233B C
Arbeidstemperatur: -30 °C / +60 °C
Slökkemiddel: SUN ABC Super
Størrelse: 6 kg
Tømmetid: 22 s
Kastelengde: 4-6 m
Arbeidstrykk: 15 Bar
Arbeidstrykk: 15 Bar
Sylindermateriale: Stål
Drivgass: Nitrogen
Bruttovekt: 9.6
Høyde (mm): 520
Bredde (mm): 150

Modell: PE6HR-A
Sku: 600170
EAN: 7320896001701
EN3 Testrapport: : 20200450/RUI 04
MED cert: MEDB00001HJ
Sertifisering: EN3-7, CE, Wheelmark

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare spesifisert slökkemiddel og reservedeler.

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

GPBM Nordic